

**Garant****Werkdraaistoel, integraalschuim, met glijdoppen en voetring, hoog****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965032
GTIN	4045197702135
Artikelklasse	91Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met **synchroontechniek**.

Het zachte **integraalschuim** van zitting en rugleuning is gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, **robuust** en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden. Aluminium voetkruis.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

**Uitvoering promotietekst:**

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

**Norm:**

**DIN 68877**

## Technische beschrijving

Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voering
Norm	DIN 68877
Materiaal rugleuning	Integraalschuim
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Belastbaarheid	120 kg
Materiaal zitting	Integraalschuim
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven)	ja
Synchroonmechanisme	ja
Zittingdiepte	450 mm
Rugleuning hoogte	600 mm
Rugverstelling met permanent contact	ja
Zittingbreedte	470 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
traploze hoogteverstelling	ja
beperkt bestand tegen lichte zuren en logen	ja
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	640 - 890 mm
Producttype	Werkdraaistoel

---

## Accessoires

Paar verstelbare armleuningen voor GARANT  
werkdraaistoel Type

965047

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)

962518