

Garant**Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965041
GTIN	4045197613462
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met **synchroontechniek**.

De zachte mesh-**stof** van zitting en rugleuning is **comfortabel** en **ademend**. Aluminium voetkruis.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Uitvoering promotietekst:

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

Norm:

DIN 68877

Opmerking:

De ademende mesh-stof wordt beschadigd door klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen a.u.b. afdekken.

Technische beschrijving

Materiaal zitting	Mesh-stof
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Zittingdiepte	450 mm
Verstelbereik rugleuning	60 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Synchroonmechanisme	ja
Lendeondersteuning	ja
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zittingbreedte	470 mm
Belastbaarheid	120 kg
Norm	DIN 68877
Rugleuning hoogte	600 mm
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar armleningen aanpassing mogelijk	ja
Rugverstelling met permanent contact	ja
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	490 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel

Accessoires

Paar verstelbare armleuningen voor GARANT
werkdraaistoel Type

965047

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)

962518