

Garant**Werkdraaistoel, integraalschuim, met glijdoppen, laag****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965031
GTIN	4045197702128
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met **synchroontechniek**.

Het zachte **integraalschuim** van zitting en rugleuning is gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, **robuust** en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden. Aluminium voetkruis.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Uitvoering promotietekst:

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

Norm:

DIN 68877

Technische beschrijving

Belastbaarheid	120 kg
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Norm	DIN 68877
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven)	ja
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Verstelbare kanteling van zitting	ja
beperkt bestand tegen lichte zuren en logen	ja
Materiaal zitting	Integraalschuim
Rugverstelling met permanent contact	ja
Synchroonmechanisme	ja
Rugleuning hoogte	600 mm
traploze hoogteverstelling	ja
Kleur zittingmateriaal	zwart
Materiaal rugleuning	Integraalschuim
Paar armleuning aanpassing mogelijk	ja
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Zittingdiepte	450 mm
Zittingbreedte	470 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	490 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)

962518

Paar verstelbare armlenningen voor GARANT
werkdraaistoel Type

965047