

Garant**Werkkruk, integraalschuim, met wielen, laag****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965050
GTIN	4045197702197
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Comfortabele draaikruk van **integraalschuim**, gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, **robuust** en bestand tegen lichte zuren en logen.

Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met **bedieningsring**. Aluminium voetkruis.

Zitting-Ø 350 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Geremde dubbele wielen met zacht PU-loopvlak.

Norm:**DIN 68877****Technische beschrijving**

Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Materiaal zitting	Integraalschuim
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zitting-Ø	350 mm

Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Zittingmateriaal bestand tegen lichte zuren en logen	ja
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Belastbaarheid	120 kg
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kruisvoet-Ø	690 mm
Norm	DIN 68877
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	470 - 630 mm
Producttype	Kruk