



## Digitale hellingshoekmeter CLINOBEVEL 1 USB, Type:



### Bestelgegevens

Bestelnummer	467555
GTIN	7630041115321
Artikelklasse	45C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universeel te gebruiken hellingshoekmeter voor absolute en relatieve metingen. Vier nauwkeurig bewerkte meetbasissen maken hellingshoekmetingen in elke willekeurig kwadrant mogelijk. Versterkte behuizing van hard-geëloxeerd aluminium, spatwaterdicht. Met hoek- resp. hellingshoekweergave.

#### Levering:

Incl. etui.  
 Verpakking: Etui  
 IP-klasse: IP 65  
 Aansluiting: USB-aansluiting  
 Meetbereik:  $\pm 45$  graden  
 Numerieke resolutie: 0,02 mm/m  
 Nauwkeurigheid: 2+1 numerieke resolutie hoekmin.  
 Lengte: 100 mm  
 Breedte: 75 mm  
 Hoogte: 35 mm

### Technische beschrijving

Breedte	75 mm
---------	-------

Hoogte	35 mm
Meetbereik	±45 graden
Lengte	100 mm
Nauwkeurigheid	2+1 numerieke resolutie hoekmin.
Gewicht	520 g
Numerieke resolutie	0,02 mm/m
IP-klasse	IP 65
Aansluiting	USB-aansluiting
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 2276
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	Etui
Producttype	Hellingshoekmeter