


**Spiraalboren HSS nr. 114000 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338. **Met extra tussengroottes** voor draadkerngaten Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

**Technische beschrijving**

Boorbereik	1 - 10,5 mm
Aantal boren	24
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Schacht	cilinderschacht
Kerngat-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N

Tolerantie nominale $\emptyset$	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Accessoires

Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 4 mm	114000 4
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 8 mm	114000 8
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 2 mm	114000 2
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 1 mm	114000 1
Spiraalboor HSSrolgewalst N $\emptyset$ DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9