

Garant**RC.X 1204, Soort: HU7310-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HU7310-1 Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	AM
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min

Snedeccondities	continu
Soort	HU7310-1
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	RCGX 1204
Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien