




Spiraalboren HSS nr. 114000 als aanvulset, ongecoat, Type: 2-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Boorbereik: 2 - 10 mm

Aantal boren: 81

Boren steeds oplopend: 0,1 mm

Technische beschrijving

Aantal boren	81
Boorbereik	2 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee

met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6