

Garant**CCGT 030102, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030102 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7125-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VF
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien