

**Garant****CCGT 030101, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Artikelklasse	211

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VF
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7125-1
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoekradius	0,1 mm
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien