

**Garant**

**Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
125/10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Omschrijving:**

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.  
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.  
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.  
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2,2 mm
Aantal snijkanten Z	10
Serie	Hi5
geschikte wisselplaat	POMX 10T5..

Wisselplaatschroevenset	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	105,85 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	63 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7