

Garant

**Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
100/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Artikelklasse	210

Omschrijving**Omschrijving:**

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	8
geschikte wisselplaat	POMX 10T5..
Wisselplaatschroevenset	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	2,2 mm

Ø D ₃	80,78 mm
Snijkant-Ø D _c	100 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Serie	Hi5
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7