



Veiligheidskoppeling Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 11 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	080287 11
GTIN	7391390044778
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

De **stalen perslucht koppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2 jaar terugverdiend.**

De **eSafe veiligheidskoppeling** komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontluicht en vervolgens ontkoppeld (geen zweeps slag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Opmerking:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	2250 l/min
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	11 mm
Materiaal	Stalen koppeling

Maximale werkdruk

16 bar

Producttype

Koppeling