

**Spiraalborenset HSS nr. 114000 met cassette, ongecoat, Type: 1-13KB****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115000 1-13KB
GTIN	4045197657169
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.

Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 1 - 13 mm

Aantal boren: 29

Kerngat-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 13 mm
Aantal boren	29

Boren steeds oplopend	0,5 mm
Schacht	cilinderschacht
Kerngat-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114000 2
---	----------

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114000 8