


Garant**CNMG 120408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7210-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Spaanbreker	GM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Coating	TiCN

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien