




## Veiligheidskoppeling Stream-Line, Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 11 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080297 11
GTIN	7391390285331
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **stalen persluchtkoppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.**

De **eSafe veiligheidskoppeling** komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweeps slag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar.

Stream-Line-slangadapter met eenvoudige en effectieve aandrukking van de slang door middel van draadmoer zonder slangklem.

#### Toepassing:

voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

#### Opmerking:

**De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.**

### Technische beschrijving

Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	11 mm
---	-------

Producttype

Koppeling