


Garant**CNMG 120416, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GG
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,32 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	GG
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Soort	HB7210-1
Hoekradius	1,6 mm

Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien