

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GG
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,32 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Hoofdtoepassing	K
Soort	HB7210-1
Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	GG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien