


Garant
SNMG 150612, Soort: HB7210-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7210-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7210-1
 Spaanbreker: GG
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Voeding f : 0,32 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7210-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	GG
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien