


Garant**SNMG 190616, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7210-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GG
Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Voeding f : 0,32 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Soort	HB7210-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	GG

Hoekradius	1,6 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien