

Garant
WNMG 080408, Soort: HB7210-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7210-1 Soort: HB7210-1
 Spaanbreker: GM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Voeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7210-1
Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	GM
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien