

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060408 HB7210-1 Soort: HB7210-1

Spaanbreker: GM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mmVoeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Spaanbreker	GM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Soort	HB7210-1
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien