

**Garant****TNMG 160408, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TNMG 160408 HB7210-1 Soort: HB7210-1  
Spaanbreker: GM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,3 - 0,7 mm/omw,
Soort	HB7210-1
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	GM
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	K
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien