


**Garant****SNMG 120412, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7210-1
Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Voeding $f$	0,32 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	GG
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Coating	TiCN

ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien