

Garant**WNMA 080412, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMA 080412 HB7210-1 Soort: HB7210-1

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mmVoeding f : 0,3 - 0,7 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7210-1
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,3 - 0,7 mm/omw,
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMA 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien