

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	GG
Soort	HB7210-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	K
Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Voeding f	0,3 - 0,8 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien