

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7210-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	GM
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien