


Garant**CC.T 120408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120408 HB7210-1 Soort: HB7210-1
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min

Spaanbreker	GM
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	HB7210-1
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien