

Garant
DC.T 070204, Soort: HB7210-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7210-1 Soort: HB7210-1
 Spaanbreker: GM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Spaanbreker	GM

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	HB7210-1
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien