

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Soort	HB7210-1
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	GM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Coating	TiCN

ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien