


Garant**SC.T 120408, Soort: HB7210-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260766 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059279 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SC.T 120408 HB7210-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7210-1

Spaanbreker: GM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Voeding f | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | K |
| Snijmateriaal | HM |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |
| Spaanbreker | GM |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 450 m/min |
| Snedeccondities | continu |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Soort | HB7210-1 |
| Coating | TiCN |
| ISO-code wisselplaat | SCMT 120408 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |