

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M15X2**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130015 M15X2  |
| GTIN          | 4062406058753 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: M/MF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 2 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Schacht-vierkant □: 9 mm  
 Kerngat-Ø: 13 mm

**Technische beschrijving**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Schacht-vierkant □ | 9 mm       |
| Norm               | DIN 376    |
| Tolerantieklasse   | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse   | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse   | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse   | ISO 2X 6HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse             | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklasse             | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklasse             | 7H   |
| Tolerantieklasse             | 7HX  |
| Tolerantieklasse             | 7G   |
| Tolerantieklasse             | 7GX  |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,10                                   |
| Schroefdraad-Ø               | 15 mm                                      |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadsoort                   | M/MF                                       |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Kerngat-Ø                    | 13 mm                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 12 mm                                      |
| Draadspoed                   | 2 mm                                       |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Totale lengte L              | 110 mm                                     |
| Draadafmeting                | M15×2                                      |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |

Producttype

Tap