

Garant**Wisselplaat voor het afbramen, HB7525, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

Wisselplaat voor het afbramen UNI Voeding f: 0,005-0,03 mm

Technische beschrijving

Voeding f	0,005-0,03 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7525
t_{\min}	0,25 mm
t_{\max}	1,75 mm
Aantal snijkanten Z	6
Producttype	Wisselplaat voor het graveren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		