

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Schachtgrootte	12 mm
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	SRDCN 1212F06
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	12,4 mm
Totale lengte L neutrale houders	80 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 15
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	9 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 15	269028 15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500