

**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA025P
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Spaanbreker	WP
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien