

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 16/08
GTIN	4062406059354
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	16,4 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
ISO-code houder	SRDCN 1616H08
Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	12 mm
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 29
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

