

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Wisselplaatschroevenset	269028 29
ISO-code houder	SRDCN 2020K08
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	16,4 mm
Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	14 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

