

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	15,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 15
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	12,4 mm
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	SRDCN 2525M06
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 15	269028 15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500