

**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	6 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	13 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	12,4 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 15
ISO-code houder	SRDCN 2020K06
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 15	269028 15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500