

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
ISO-code houder	SRDCN 2525M08
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	16,5 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	16,4 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 29
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

