

**CNMG 120404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: PS  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Soort	CA025P
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	PS
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien