


CNMG 120408, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PQ

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien