

**CNMG 120408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PS
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien