

**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WQ
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Spaanbreker	WQ
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Soort	CA025P
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien