

**CNMG 120412 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WQ
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Soort	CA025P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WQ
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien