


CNMG 120408 Wiper, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 Wiper CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: WP
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	WP
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien