


**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 Wiper CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: WQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WQ
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA025P
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien