

**CNMG 120408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PH  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PH
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Soort	CA025P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien