

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SRGCR/L 1212F06
Koplengte L ₁	13,6 mm
Totale lengte L	80 mm
Plaatafmeting	6 mm
Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Functiebreedte L ₄	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500