

**CNMG 190608, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 190608 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PH
 Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PH
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 190608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien